

ALLEGRINI PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE

allegrini.
NAUTICAL

PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE



- Rimuove segni di carteggiatura, rigature, ossidazioni del gelcoat.
- Per un utilizzo rapido senz'acqua.
- Per tutti i tipi di gelcoat.



CONSIGLI

I migliori risultati si ottengono lavorando a macchina.
Non aggiungere acqua durante l'uso. Assicurarsi di utilizzare il tampone sempre perfettamente pulito.

DESCRIZIONE

ALLEGRINI PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE è una pasta abrasiva mordente formulata con materie prime innovative, per la rimozione rapida dei difetti di verniciatura quali segni di carteggiatura, rigature, ossidazioni del gelcoat.
Studiato e sviluppato per un utilizzo rapido e pulito senza l'uso di acqua, è ideale per tutti i tipi di gelcoat, in particolare di yacht e barche. Il prodotto non maschera le imperfezioni, graffiature ed ologrammi con oli cosmetici, ma li elimina definitivamente. Risultati visibili immediatamente.
Non contiene silicone.
Non irritante, non nocivo, non infiammabile.

ALLEGRINI PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE



PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Gel fluido
Colore	Bianco
Odore	Caratteristico
Solubilità in acqua	Solubile
Durata	18 mesi

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 12pz da 1,5Kg - 016PAAL0012

MODALITÀ D'USO

Per ottenere i migliori risultati utilizzare il prodotto in abbinamento con il tampone BIANCO a contatto variabile oppure con tampone GIALLO a contatto variabile per un'azione più abrasiva.

Agitare molto bene il contenitore prima dell'uso.

Applicare una modesta quantità di ALLEGRINI PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE sulla superficie da trattare o direttamente sul tampone.

Stenderlo bene ed iniziare la lucidatura a media velocità (1200/1800 giri) applicando una pressione media.

Lavorare piccole aree per volta.

Ridurre quindi la pressione per accentuare l'azione lucidante.

Dopo la lucidatura rimuovere eventuali residui con il panno in microfibra.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

Rev. 01 Ed. 06/17